

**Garant****eco késszár, balos, Szárszélesség b: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273846 25
GTIN	4045197517487
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273880 és 273890 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Teljes hossz L: 109 mm

Csavar: 279815 9

**Műszaki leírás**

Szárszélesség b	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Csavar	279815 9
Teljes hossz L	109 mm
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Rögzítőcsavar	279910