

**LOCTITE****Pillanatragasztó, 3 g, Gyártó azonosító: 454**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083351 454
GTIN	4058093008935
Árucikk kategória	04L

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

**Felhasználás:**

Univerzális pillanatragasztó **gél**. **Szinte minden anyaghoz** alkalmas. Ideális függőleges felületeken és fej felett történő alkalmazásokhoz.

**Figyelem:**

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

## Műszaki leírás

Száradás	5 - 10 s
Gyártó jelölése	LOCTITE 454
Húzó-nyírószilárdság	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Dinamikus viszkozitás	150 - 450 mPas

Tárolási hőmérséklet	2 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 120 °C
Alak	Gél
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Kémiai alap	Etil-cianoakrilát
Sűrűség	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Tulajdonság	Nem szívódik fel
Tulajdonság	Nem cseppen
Alkalmas anyagok	Bőr
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Karton
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Porózus anyagok
Festék	Átlátszó
Veszélyes áru kategória	9
Úrtartalom	3 ml
Maximális hézagméret	0,15 mm
Terméknév attribútum	3 g
Termék fajtája	Pillanatragasztó