

**VBMT 160408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 160408 CA6525 Minőség: CA6525  
Forgácstörő: HQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 140 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	HQ
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz