

**Garant****eco-lapkatartó betét egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273880 4
GTIN	4045197517562
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

A **273840 – 273846** sz. GARANT eco-késszárral.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 28 mm

Lapkacsavar: 279815 9

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	4 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	28 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910