

HOLEX®**Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300280 10
GTIN	4045197143914
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 35 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 10

Műszaki leírás

Tartalék felfogó csavar 309900	10
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40