

Garant

**eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrás
D1 / D2: 110/170mm**


Rendelési adatok

Rendelés száma	273890 110/170
GTIN	4045197516688
Árucikk kategória	21W

Leírás
Felhasználás:

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális \varnothing az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális \varnothing az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség w : 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	110 mm
Max. fogásmélység t_{max}	13 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	170 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9