

**Garant****eco késszár, jobbos, Szárszélesség b: 16mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273845 16     |
| GTIN              | 4045197517425 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273881 és 273891 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Teljes hossz L: 79 mm

Csavar: 279815 9

## Műszaki leírás

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Fejhossz L <sub>1</sub> | 20,5 mm  |
| Csavar                  | 279815 9 |
| Szárszélesség b         | 16 mm    |
| Teljes hossz L          | 79 mm    |
| Sorozat                 | Eco      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Felhasználás módja | jobbos  |
| belső hűtés        | igen    |
| Termék fajtája     | Késszár |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Rögzítőcsavar Típus 9   | 279815 9    |
| Rögzítőcsavar   | 279910      |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20                             | 674248 TX20 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659906 500  |