

Garant**eco-lapkatartó betét egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273880 6
GTIN	4045197517586
Árucikk kategória	21W

Leírás

Felhasználás:

A **273840 – 273846** sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység t_{max} : 28 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	28 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910