

Garant**eco furatkés, balos, Ø DS: 32mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273851 32
GTIN	4045197517524
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

Alkalmazható:

273887 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 32 mm

Középtolódás L₃: 18,5 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Csavar: 279815 9

Műszaki leírás

Csavar	279815 9
Középtolódás L ₃	18,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20