

Garant**WNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7120-1, Méret: 060408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2979 060408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	251954 HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	50

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2979 060408