

**Beszúró lapka, teljes rádiusz, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2748 2
GTIN	4067263097679
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	273735 2
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Darabszám	50
Előtolás f	0,06 - 0,14 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 0,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Beszúrási szélesség w	2 mm
Felhasználási terület	Radiális belső beszúrás
Típus	HB 7020
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2748 2