

**CNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2401 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	250060 HB7010-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 500 mm/min
Szerszámanyag	HM
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2401 120408
