

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 110304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	261224 HB7140-2
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm

Tűrés	M
Darabszám	30
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3560 110304