

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7035-2, Méret: 09T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2803 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tartalom	260060 HB7035-2
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	30
Típus	HB7035-2

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2803 09T308