

**SNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2442 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	8
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 mm/min
Tartalom	251142 HB7035-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2442 120404
