

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7140-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3566 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tartalom	261372 HB7140-2
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3566 160404