

Garant**CCMT váltólapka, simítás 50 db, HB7120-1, Méret: 09T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3503 09T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Darabszám	50
Tartalom	260056 HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Adatlap

Cserék / élek száma	2
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3503 09T302