

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 120416****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Tartalom	250162 HB7140-2
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \max}$	04:25 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Darabszám	30
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	1,05 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Tűrés	M
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2908 120416