

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 160612****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2908 160612
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Cserék / élek száma	4
Tartalom	250170 HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	30
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Bevonat	bevonattal
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2908 160612