

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 09T308**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2909 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Tartalom	250152 HB7120-1
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Darabszám	50
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ max}$	03:25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2909 09T308