

Garant**CCMT váltólapka, simítás 50 db, HB7120-1, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3503 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Tartalom	260064 HB7120-1
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3503 120404