

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2811 120404
GTIN	4067263095248
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Tartalom	260158HB7020-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2811 120404