

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 160608**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Tartalom	250168 HB7120-1
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p \max}$	5,5 mm
Darabszám	50

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2909 160608