

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7140-2, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Tűrés	M
Tartalom	261366 HB7140-2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Bevonat	bevonattal
Darabszám	50

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3569 110304