

Garant**TNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7020-2, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2464 160408
GTIN	4067263093428
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Tartalom	251544 HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Fő felhasználás	P
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2464 160408
