

**TNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2465 160404 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás          |
| Cserék / élek száma                        | 6                         |
| Tartalom                                   | 251542 HB7035-2           |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,25 mm                   |
| Előtolás $f$                               | 0,2 - 0,5 mm/ford,        |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 4 mm                      |
| Sarokrádiusz                               | 0,1 mm                    |
| Szerszámanyag                              | HM                        |
| Váltólapka ISO kód                         | TNMG 160404               |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 130 - 320 mm/min          |
| Fő felhasználás                            | P                         |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 4 mm                |
| Darabszám                                  | 50                        |
| Típus                                      | HB7035-2                  |
| Forgácsolási feltétel                      | erősen megszakított       |
| Forgácstörő                                | SM                        |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |

## Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2465 160404

---