

TNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 160408**Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2465 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Tartalom	251244 HB7035-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 320 mm/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm
Sarokrádiusz	0,1 mm
Darabszám	50
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2465 160408
