

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 09T308**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	03:25 mm
Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Bevonat	bevonattal
Tartalom	250152 HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Fő felhasználás	M
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2911 09T308