

**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT130, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3959 09T304
GTIN	4067263093947
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Tartalom	250188 HBT130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ max}$	03:25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3959 09T304