

**DCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT130, Méret: 070204****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2666 070204 |
| GTIN              | 4067263096535 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,25 mm              |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,35 mm/ford, |
| Szerszámanyag                              | HM                   |
| Fő felhasználás                            | M                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás     |
| Bevonat                                    | TiCN                 |
| Cserék / élek száma                        | 2                    |
| Tartalom                                   | 260500 HBT130        |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2,5 mm         |
| Váltólapka ISO kód                         | DCMT 070204          |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 50 - 200 mm/min      |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 1,75 mm              |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm               |
| Darabszám                                  | 30                   |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HBT130                    |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított       |
| Forgácstörő           | MF                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2666 070204