

Garant**SCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7010-2, Méret: 120408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Tartalom	260750 HB7010-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Darabszám	30
Típus	HB7010-2

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2827 120408