

Garant**CCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7310, Méret: 060202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3807 060202
GTIN	4067263097709
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Tartalom	260140 HB7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	CCGT 060202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3807 060202