

Garant**DCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7140-2, Méret: 070202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3515 070202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tartalom	260351 HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Szerszámanyag	HM

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3515 070202