

Garant**DCMT váltólapka, simítás 50 db, HB7130-2, Méret: 070202**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3517 070202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Tartalom	260351 HB7130-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Darabszám	50

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3517 070202