

Garant**SCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7010-2, Méret: 120408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2833 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 mm/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	4
Tartalom	260766 HB7010-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Darabszám	30

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2833 120408