

Garant**RCG. esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU730-1, Méret: 0803**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3819 0803
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p \min}$	0,5 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	RCGT 0803
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tűrés	G
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonat nélkül
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Tartalom	260630 HU7310-1
Darabszám	30

Típus	HU730-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3819 0803