

HOLEX®**Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 14 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 300280 14 |
| GTIN | 4045197143938 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 44 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 12

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Befogási Ø D ₁ | 14 mm |
| Tartalék felfogó csavar 309900 | 12 |
| Külső Ø D | 44 mm |
| Befogó | SK 40 A = 160 |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | DIN 69871 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK | 308820 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK | 308812 40 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| | 308810 40 |

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308830 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40