

Garant**VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU7310, Méret: 110302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3827 110302
GTIN	4067263098393
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	bevonat nélkül
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	VBGT 110302
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\max}$	1,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	261222 HU7310
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,15 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Darabszám	30

Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3827 110302