

Garant**VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7310, Méret: 110302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3828 110302
GTIN	4069515046480
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	261222 HB7310
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Fogásmélység $a_{p\max}$	1,75 mm
Darabszám	30
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	VBGT 110302
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3828 110302