

Garant**KNUX esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 160410R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Tartalom	251036 HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1 mm
Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,65 mm
Bevonat	bevonattal

Fő felhasználás	M
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2937 160410R