

**Garant****TCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7035-2, Méret: 16T308****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2851 16T308 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2 mm          |
| Cserék / élek száma                        | 3                   |
| Tartalom                                   | 260988 HB7035-2     |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,55 mm             |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Váltólapka ISO kód                         | TCMT 16T308         |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm              |
| Előtolás $f$                               | 0,08 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Darabszám                                  | 50                  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 80 - 290 mm/min     |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 4 mm                |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HB7035-2                  |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított       |
| Forgácstörő           | SM                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2851 16T308