

Garant**VNMG esztergalapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2964 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p \max}$	2.5 mm
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Tartalom	251734 HB7120-1
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2964 160408