

**CNMG váltólapka, nagyolás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3904 160608
GTIN	4067263092773
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Tartalom	250220 HBT020
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PR
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3904 160608
