

**DNMG váltólapka, simító, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3906 150604
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	250668 HBT020
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3906 150604
