

Garant**VNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 160404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2972 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2.5 mm
Cserék / élek száma	4
Tartalom	251802 HB7140-2
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Darabszám	30
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2972 160404