

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7010-2, Méret: 110304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2861 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 mm/min
Tartalom	261224 HB7010-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	50

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2861 110304