

Garant**VBMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3552 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Tartalom	261152 HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3552 160404