

**Le-/beszúró esztergalapka, teljes rádiusz, 30 darab HBG25, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2728 3
GTIN	4067263096757
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	278036 3
Beszúrási szélesség w tűrése	±0,04 mm
Felhasználási terület	Axiális külső beszúrás
Beszúrási szélesség w	3 mm
Darabszám	30
Előtolás f	0,07 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Típus	HBG25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P

Adatlap

Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	140 m/min	K
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2728 3