

**Le-/beszúró lapka kedvezményes kiszerezésben, 30 darab HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2730 2,5
GTIN	4067263097167
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	273700 2,5
Beszúrási szélesség w	2,5 mm
Előtolás f	0,06 - 0,17 mm/ford,
Beszúrási szélesség w tűrése	±0,03 mm
Felhasználási terület	Radiális belső beszúrás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Darabszám	30
Típus	HB7020
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P

Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	80 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2730 2,5