


Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 16 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	300280 16
GTIN	4045197143945
Árucikk kategória	32A

Leírás
Kivitel:

Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz.

Szabvány: DIN 6359

Befogó szabvány: DIN 69871

Befogó szabvány: ISO 7388-1

Alak: AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min⁻¹-nél

Körfutási pontosság: ≤ 3 µm

Külső Ø D: 48 mm

Tartalék felfogó csavar 309900: 16

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	16 mm
Tartalék felfogó csavar 309900	16
Külső Ø D	48 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Szorítókulcs kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített
Meredekkúphoz 40

308720 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308810 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőréssel tömített
Meredekkúphoz 40

308801 40

Szorítókulcs kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint
Meredekkúphoz 40 SK

308830 40